

# APL-FL23HB100MM

## Instrukcja

Polski

Bardzo dziękujemy za skorzystanie z naszego zestawu światła wypełniającego makro, prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem i zaleca się zachowanie jej do wykorzystania w przyszłości.  
W razie pytań prosimy o kontakt: Service@apexellens.com



### Lista akcesoriów do produktów

- 1 Wielofunkcyjny klips do telefonu komórkowego z obiektywem i lampką wypełniającą
- 2 Mikroobiektyw APL-HB100mm HD
- 3 Linia danych
- 4 Torba materiałowa na zamek błyskawiczny



### Opis produktu

- 1 Suwak obiektywu - przesunąć palcem w lewo i w prawo, aby wyrównać z głównym aparatem telefonu.
- 2 Płytki świetlne w kształcie ust - Składa się z 40 miękkich i jasnych kulek lampy, baterii litowej typu C o pojemności 350 mAh, interfejs ładowania działa przez 2 godziny, a w zestawie znajduje się kabel do ładowania typu C.
- 3 Gwintowany port 1/4 - może być przymocowany do statywu
- 4 Port gwintu M17 - odpowiedni dla małych obiektywów do telefonów komórkowych z gwintem 17 mm (makro / rybie oko / szeroki kąt itp.)
- 5 Sprężynowy pręt rozciągający - elastyczne rozciąganie, szybki demontaż i montaż, regulacja rozciągania w celu dostosowania do różnych szerokości telefonów komórkowych
- 6 Dodatkowa podkładka dystansowa EVA - jeśli aparat telefonu komórkowego jest podniesiony, należy wybrać odpowiednią grubość podkładki EVA jest przymocowana do wewnętrznej strony klipsa (podkładka ma trzy grubości 2 mm, 3 mm, 4 mm), aby wypełnić lukę z tyłu telefonu, tak aby była równa z kamerą
- 7 Wskaźnik ładowania - czerwone światło ładowania, zielone światło pełnego naładowania
- 8 Regulacja jasności - trzy poziomy cyklu jasności
- 9 Zimna stopka - może być podłączona do światła wypełniającego lub mikrofonu
- 10 Włączanie/wyłączenie regulacji temperatury barwowej - długie naciśnięcie przez 2 s włącza/wyłącza/krótkie naciśnięcie przełącza między trzema poziomami temperatury barwowej
- 11 Port ładowania typu C
- 12 Podkładka ochronna na obiektyw - chroni obiektyw telefonu komórkowego
- 13 Silikonowe podkładki typu drabinkowego - dwie wewnętrzne strony są pokryte silikonowymi podkładkami typu drabinkowego, które skutecznie zapobiegają naciśnięciu klawiszy telefonu komórkowego, antypoślizgowe, bardziej stabilne mocowanie.
- 14 Wielofunkcyjny klips do telefonu komórkowego trzy w jednym, lekki rozmiar wypełnienia obiektywu
- 15 Minimalny rozmiar zacisku
- 16 Maksymalny rozmiar zacisku



### Instrukcja montażu

Delikatnie przypnij klips sprężynowy do telefonu ①, upewniając się, że otwór znajduje się pośrodku klipsa, w sam raz na główny aparat telefonu ②, a na koniec przykręć obiektyw makro zgodnie z ruchem wskazówek zegara do gwintowanego portu 17 mm klipsa ③.




### Instrukcja montażu

Należy zwrócić uwagę na kierunek montażu klipsa. Jeśli uchwyt na telefon zostanie zainstalowany w niewłaściwym kierunku, gwintowany otwór 17 mm nie będzie wyrównany z główną kamerą. Odwróć orientację uchwytu na telefon i spróbuj ponownie ①/②.

### Uwaga!!!

Jeśli na ekranie przechwytywania znajdują się ciemne rogi, należy powiększyć ekran ekran ③/④/⑤.



Importer:  
INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.  
ul. Rudzka 65c  
44-200 Rybnik, Polska  
tel. +48 533 234 303  
hurt@innpro.pl

INNPRO

Producent: Shenzhen Apexel Technology CO, LTD  
Adres: 5F, Unit 2, Bldg 2, Guanghui Industrial Park, No.13 Minqing Rd, Longhua Dist  
Shenzhen 518131